

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

Produkt #13-832 KONTAKT

-

1

+

€255,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€255,00

Stk. 5+

€224,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
45

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 3.00 ±0.10
Typ: Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter
Freie Apertur (%): 80
Parallelität (Bogensekunden): <10
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 70/30
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: R _{avg} = 70±3% @ 680 - 1020nm R _p = 56±3% @ 680 - 1020nm R _s = 85±3% @ 680 - 1020nm Surface 2: R _s <2% @ 650 - 1100nm R _p <1.5% @ 650 - 1100nm
Wellenlängenbereich (nm): 680 - 1020
GDD-Spezifikation: Transmission: ±15 fs ² @ 700 - 1080nm Reflectivity: ±20 fs ² @ 700 - 1080nm
Transmittierte Wellenfrontverzerrung: λ/8 @ 632.8nm
Reflektierte Wellenfrontverzerrung: <λ/6 @ 632.8nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen