

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



25.4mm Enhanced Aluminum Coated X10 D-Shaped Pickoff Mirror, #36-135

Produkt #36-135

3-4 TAGE



1



€79,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€79,00

Stk. 6+

€71,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Rückseite: Fine Grind
Oberflächenqualität: 20-10
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Ground
Parallelität (Bogenminuten): 2
Dicke (mm): 6.35
Toleranz Dicke (mm): ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: 0.2 J/cm² @532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform