

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SW, NIKK



Produkt #36-234 3-4 TAGE



1



€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€88,00

Stk. 6+

€70,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
200,00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende: 7.8740157480315
Numerische Apertur NA: 0.06
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): 198.38
Mittendicke CT (mm): 2.10
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 25.4 x 25.4
Randdicke ET (mm): 1.31
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 103.36
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform