

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Pellicle Beamsplitters

Produkt **#39-481** □ Lagernd



1



€217,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€217,00

Stk. 11+

€184,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
25.4

Beschichtung:
Dielectric

Beschichtungsspezifikation:

50/50 @ 632.8nm
Aufbau: Pellide
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Durchmesser (mm): 34.90
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Brechungsindex n_d: 1.5
Fassungsdicke (mm): 4.76
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50 ±5%
Substrat: ☐ Nitrocellulose
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Pellide Beamsplitter
Gewinde: 2-56
Dicke (µm): 2 +0.3/-0.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen