

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Achromatic Waveplates (Retarders)

Produkt #39-039 3-4 TAGE

-

1

+

€980,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€980,00
Stk. 6+
€855,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
>20.0

Beschichtung:
R_{avg} <0.75% @ 550 - 750nm

Durchmesser (mm):
25.40

Substrat: ☐ Crystal Quartz and MgF ₂
Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 6.00 ±0.2
Typ: Achromatic Waveplate
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/4 @ 632nm
Parallelität (Bogensekunden): <10
Toleranz Gehäuse (mm): +0/-0.25
Verzögerungstoleranz: λ/100 @ 20°C
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.75% @ 550 - 750nm
Wellenlängenbereich (nm): 550 - 750
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ >5 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Aufbau: Air Spaced

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform