

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Achromatic Waveplates (Retarders)

Produkt #63-936

3-4 TAGE



1



€870,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€870,00

Stk. 6+

€755,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
11.5

Beschichtung:
R_{avg} <0.7% @ 610 - 850nm

Durchmesser (mm):
25.40

Substrat: ☐ Crystal Quartz and MgF ₂
Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 8.00 ±0.1
Typ: Achromatic Waveplate
Parallelität (Bogenminuten): <1
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4 @ 633nm
Toleranz Gehäuse (mm): +0/-0.25
Verzögerungstoleranz: ≤ λ/100
Temperaturkoeffizient (λ/°C): <1/500
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.7% @ 610 - 850nm
Wellenlängenbereich (nm): 610 - 850
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 500 kW/cm ²
Aufbau: Air Spaced

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen