

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union ▼

SUBMIT



Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

Produkt #47-059 3-4 TAGE



1



€263,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€263,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐

Calcium Fluoride (CaF₂)
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur (%) : 90.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <3
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm) : 4.10
Toleranz Mitten- dicke (mm) : ±0.2
Randdicke ET (mm) : 2.00
Radius R₁=R₂ (mm) : 79.07
Hintere Brennweite BFL (mm) @ Designwellenlänge DWL: 98.36
Brenn- weite EFL @ 0,6328µm (mm) : 92.05
Brenn- weite EFL @ 1,064µm (mm) : 92.99
Brenn- weite EFL @ 2,94µm (mm) : 95.25
Brenn- weite EFL @ 5,0µm (mm) : 100.00
Blende: 3.94
Designwellenlänge Brennweite (µm) : 5.00
Toleranz Brennweite (%) : ±2 @ DWL
Numerische Apertur NA : 0.13
Oberflächengenauigkeit : 1λ
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (µm) : 0.35 - 7
Wellenlängenbereich (nm) : 350 - 7000
Modellnummer: CF-BX-25-100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen