

Holographischer Diffusor aus Quarzglas, 25° Diffusionswinkel, 50 mm D.



Holographische UV-Diffusoren

Produkt #48-519 3-4 TAGE



1



€715,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€715,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°):
±2.5

Diffusionswinkel (°):
25 (FWHM)

Freie Apertur CA (mm):
45.7 ±0.1

Durchmesser (mm):
50.00 ±0.1

Betriebstemperatur (°C):

-40 to +170
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Transmission (%): Typical: 90
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Mounted
Fassungsdicke (mm): 4.7 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform