

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



25mm Focal Length



Produkt #63-781

3-4 Tage



1



€850,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
40.99

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
56.4mm - 14.7°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 77.7mm - 20.1°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 37.5
Gewicht (g): 96
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 42.3mm - 11.0°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.11
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0299
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 77.7mm - 20.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 63.5mm - 16.5°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 51.1mm - 13.3°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.114
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.9
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 31.7mm - 8.3°
Hauptebene Objektseite (mm): 30.67
Hauptebene Bildseite (mm): -11.70
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 77.7mm - 20.1° Vertical: 58.2mm - 15.1° Diagonal: 97.3mm - 24.9°
Maximale Verzeichnung (%): 0.28
Position Austrittspupille (mm): -38.04
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 400 - 2000
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat:

