

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



2.5mm CA, Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit



+1

Produkt #17-125 AUSVERKAUF 3-4TAGE

-

 1

+

€543,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€543,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.40 (packaged lens, 7.75 bare lens)

Beschichtung:
VS

Typ:
Development Kit

Freie Apertur CA (mm): 2.5
Inhalt des Sets: Corning® Varioptic® A-25H0 Lens (without cable) A-25H0-P07 Lens (with straight flex cable) Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC) USB-MFlexiboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) M4 thread holder for lens Straight Flex Cable FPC-A-07 Control Software Documentation Package
Fokusbereich: -5 to +13 diopter
Modellnummer: D-A-25H0
Betriebstemperatur (°C): -30 to +85
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Dicke (mm): 3.50 (packaged lens, 2.15 bare lens)
Transmission (%): 97 @ 587nm
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: 30nm
Typische Anwendungen: Compact optical systems such as barcode readers, industrial cameras, & medical imaging and biometrics systems

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen