

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Produkt #35-933

3-4 TAGE



1



€129,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€129,00

Stk. 6+

€103,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):

45

Freie Apertur (%):

>85

Beschichtungsspezifikation:

Surface 1: 30/70 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 -

700nm, Surface 2: AR R _{avg} ≤1%, R _{abs} ≤2% @400 - 700nm
Aufbau: Plate
Durchmesser (mm): 25.00
Kanten: Cut with 0.25mm maximum edge chip
Hinweis: Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 30/70
Substrat: □ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ per inch
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform