

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® W10 Spiegel mit Schnart, 25 mm Durchmesser, Protected Gold



TECHSPEC® Stemmed Mirror



Produkt #14-581 3-4 Tage

- 1 +

€184,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€184,00

Stk. 6+

€147,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Oberflächenebenheit (P-V):

N10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%): 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Dicke (mm): 13.00 ±0.20
Typ: Stemmed Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Passende kinematische Halterung: #58-853
Schaftdurchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Schaftlänge (mm): 6.50 ±0.20

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen