

25 mm Verstellweg, metr. Gewindeschraube, Bühne mit Kugellager mit Durchbohrung



32mm/1.25" Center drive stage and its X-Y-Z configuration



Produkt #13-771 3-4 Tage

- 1 +

€927,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€927,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Metric Micrometer

Orientierung Verstellschraube:

Center Drive
Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 127 x 127
Verstellweg (mm): 25
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (mm): 0.01
Höhe (mm): 25.4
Belastbarkeit, normal (kg): 48
Belastbarkeit, T_a (kg): 13.6
Hinweis: Thru-Hole
Abweichung von gerader Linie (µm): 2 per 25mm of travel
Gewicht (kg): 1.2
Thrust Capacity, T_a (kg): 13.6
Thrust Capacity, T_b (kg): 1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen