

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 25 mm



25mm Focal Length, #59-871



Produkt #59-871 Lagernd

- 1 +

€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
30.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
14.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

19.8°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 31
Außendurchmesser (mm): 31.0
Gewicht (g): 49
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 10.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.3
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0706
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 19.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 16.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 13.1°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.243
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.4 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.14
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 8.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 18.74
Hauptebene Bildseite (mm): -12.43
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 19.8° Vertical: 14.9° Diagonal: 24.6°
Maximale Verzeichnung (%): 0.2
Position Austrittspupille (mm): -14.14
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Compact Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform

