

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



25mm Focal Length, #67-715

Produkt **#67-715** □ Lagernd



1



€430,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€430,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:

Variable

Länge (mm):

30.50

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:

25.4mm - 14.5°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:

35mm - 19.8°

Filtergewinde:

M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 31
Außendurchmesser (mm): 31.0
Gewicht (g): 48
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 19mm - 10.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.39
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0706
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 36.5mm - 19.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 29.9mm - 16.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 24.0mm - 13.1°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.243
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.4 - f/16
Beschichtung: 425 - 1000nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 1000nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.14
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 14.9mm - 8.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 18.74
Hauptebene Bildseite (mm): -12.43
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 36.6mm - 19.8° Vertical: 27.4mm - 14.9° Diagonal: 45.9mm - 24.6°
Maximale Verzeichnung (%): 0.22
Position Austrittspupille (mm): -14.14
Wellenlängenbereich: VIS-NIR
Objektivtyp: Compact Lens Coated for Visible to Near Infared
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

