

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC N/20 Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #33-054

AUSVERKAUF

KONTAKT



1



€199,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€199,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00 @587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
147.82

Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/20
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.18 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.04
Radius R₁ (mm): 68.79
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Blende: 6.00
Numerische Apertur NA: 0.08
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen