

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #68-512

3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€357,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€357,50

Stk. 11+

€322,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
22.50

Durchmesser (mm): 25.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Beschichtung: BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.57
Dichte (g/cm³): 5.27
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.631
Knoop-Härte (kg/mm²): 120
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.28
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 12000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen