

TECHSPEC® 25mm Dia. x 250mm FL, unbeschichtet, Siliziumlinsen (PCX)



Produkt #69-681 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + €215,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€215,00

Stk. 6+
€172,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

249.12
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Oberflächenqualität: 60-40
Power (P-V) @ 632,8 nm: 2λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/2
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.87
Radius R₁ (mm): 604.40
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 10.00
Numerische Apertur NA: 0.05
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 1200 - 7000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen