

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Germanium-Meniskusslinse, 25 mm D. X 25 mm BW, unbeschichtet



Produkt #87-955 3-4 TAGE

- 1 + €400,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€400,00

Stk. 6+

€320,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Blende:

1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: Uncoated
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Hintere Brennweite BFL (mm): 23.34
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%) 90.00
Randdicke ET (mm): 1.3
Designwellenlänge Brennweite (µm): 10.6
Radius R₁ (mm): 28.32
Radius R₂ (mm): 42.46
Oberflächenqualität: 60-40
Wellenlängenbereich (µm): 2 - 14

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen