

TECHSPEC® 25mm D. x -25mm FL, Protected Gold, konvexer Spiegel



Convex Mirrors

Produkt #87-689 3-4 TAGE

1 €62,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€62,00

Stk. 6+

€49,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Brennweite BW (mm):
-25.00

Mittendicke CT (mm):
3.00

Freie Apertur (%) : 90.00
Beschichtung : Protected Gold (700-10000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung : Metal
Toleranz Größe (mm) : +0.0/-0.1
Randdicke ET (mm) : 1.41
Toleranz Brennweite (%) : ±2
Radius R (mm) : 50.0
Substrat : ☐ N-BK7
Oberflächengenauigkeit : λ/2
Oberflächenqualität : 60-40
Toleranz Dicke (mm) : ±0.1
Typ : Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm) : 700 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform