

TECHSPEC® 25mm D. x -25mm FL, Protected Silver, konvexer Spiegel



Convex Mirrors

Produkt #87-678 3-4 TAGE

1 €57,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€57,00

Stk. 6+

€45,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Brennweite BW (mm):
-25.00

Mittendicke CT (mm):
3.00

Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung: Metal
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.1
Randdicke ET (mm): 1.41
Toleranz Brennweite (%): ±2
Radius R (mm): 50.0
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächengenauigkeit: λ/2
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 10000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform