

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #32-992

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

 1

+

€32,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€32,50

Stk. 10+

€29,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-25.00
Substrat: NSF11
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: Uncoated
Typ: Double-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2500
Hintere Brennweite BFL (mm): -25.69
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 24.00
Randdicke ET (mm): 6.05
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁=R₂ (mm): -39.78
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen