

TECHSPEC® 25mm D. x -50mm FL, Protected Silber, konvexer Spiegel



Convex Mirrors

Produkt #87-679 3-4 TAGE

- 1 + **€57,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€57,00

Stk. 6+

€45,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Brennweite BW (mm):
-50.00

Mittendicke CT (mm):
3.00

Freie Apertur (%) : 90.00
Beschichtung : Protected Silver (450-10000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung : Metal
Toleranz Größe (mm) : +0.0/-0.1
Randdicke ET (mm) : 2.22
Toleranz Brennweite (%) : ±2
Radius R (mm) : 100.0
Substrat : ☐ N-BK7
Oberflächengenauigkeit : λ/2
Oberflächenqualität : 60-40
Toleranz Dicke (mm) : ±0.1
Typ : Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm) : 500 - 10000

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform