

TECHSPEC® Multispektrales Zinksulfidfenster, 25 mm Durchmesser, 3-12 µm AR



TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

Produkt #64-145 KONTAKT



1



€415,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€415,00

Stk. 11+

€373,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90.00

Freie Apertur CA (mm):

22.50
Durchmesser (mm): 25.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 3.00 ±0.1
Beschichtung: BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.8
Dichte (g/cm³): 4.08
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.371
Knoop-Härte (kg/mm²): 210
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.27
Substrat: Zinc Sulfide Multispectral
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 12000
Elastizitätsmodul (GPa): 74.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen