

TECHSPEC® Spiegel für tiefes UV-Spektrum (DUV), 25 mm Durchmesser



Precision Ultraviolet Mirrors

Produkt #48-568 Lagernd

1 €260,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€260,00

Stk. 6+

€208,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Substrat:

Fused Silica (Coming 7980)	
Rückseite:	Ground
Oberflächenqualität:	10-5
Beschichtungsspezifikation:	R _{avg} >88% @ 190 - 195nm R _{avg} >85% @ 200 - 600nm
Beschichtung:	Enhanced Aluminum (190-600nm)
Art der Beschichtung:	Metal
Einfallswinkel (°):	0
Freie Apertur (‰):	90
Designwellenlänge DWL (nm):	190
Parallelität (Bogenminuten):	<3
Dicke (mm):	6.00 ±0.2
Toleranz Dicke (mm):	±0.2
Typ:	Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm):	190 - 600
Vakuumkompatibilität:	10 ⁻⁷ Torr

Konformität mit Standards

RoHS:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen