

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#34-526** □ Lagernd



1



€82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€82,00

Stk. 6+

€73,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
65.41

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90.00

Freie Apertur CA (mm): 22.50
Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm): 1.10 ±0.1
Beschichtung: Hydrophobic (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 425 - 675nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 3.25
Kontaktwinkel (°): Water: 90 - 110 Oil: 75 - 80
Dichte (g/cm³): 2.23
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.472
Knoop-Härte (kg/mm²): 480
Poisson-Zahl: 0.2
Substrat: BOROFLOAT®
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Elastizitätsmodul (GPa): 64
Hinweis: Outdoor

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform