

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Kunststoffasphäre, 25 mm Durchmesser x 17,5 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

Produkt #66-006 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€49,00

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€49,00

Stk. 25+

€35,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.15

Effektive Brennweite EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.71

Hintere Brennweite BFL (mm): 11.22
Substrat:  Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <5 (by design)
Oberflächenqualität: 80-50
Freie Apertur CA (mm): 21.5
Randdicke ET (mm): 1.05
Mittendicke CT (mm): 10.90 ±0.20
Blende: 0.7
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): -30 to 70
Radius R₂ (mm): 50.47
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 1100
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen