

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



25mm Focal Length



Produkt **#15-652** 3-4TAGE



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
41.40

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
12.1°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

16.6°
Filtergewinde: M30.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 37.77
Außendurchmesser (mm): 34.1
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 9.1°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 4.2
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0087
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 38.3mm - 16.6°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Hinweis: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 13.6°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 11.0°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 38.00
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.232
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 21.65
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 6.8°
Hauptebene Objektseite (mm): 24.53
Hauptebene Bildseite (mm): -12.44
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 19.8° Vertical: 14.9° Diagonal: 24.6°
Maximale Verzeichnung (%): 0.22
Position Austrittspupille (mm): -15.69
Schutzart: IPX7 and IPX9K
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

