

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



25mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #35-172 3-4 TAGE



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
32.38

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
24.2mm - 14.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
33.4mm - 19.7°

Filtergewinde: M30.5 x0.50 with required adapter #89-942
Max. Durchmesser (mm): 33.8
Gewicht (g): 52
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 18.1mm - 10.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.33
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0067
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 33.4mm - 19.7°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 27.3mm - 16.2°
Frontgewinde: M25.5 x0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 21.9mm - 13.1°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 33.80
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.266
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 98 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.4
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 15.89
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 13.6mm - 8.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 18.77
Hauptebene Bildseite (mm): -12.44
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 33.3mm - 19.8° Vertical: 24.9mm - 14.9° Diagonal: 41.8mm - 24.6°
Maximale Verzeichnung (%): 0.21
Position Austrittspupille (mm): -15.68
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Ruggedized to Withstand 50g of Shock
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

