

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



25mm HPr Series Lens

Produkt **#36-518** 3-4 TAGE

⊖

1

⊕

€725,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€725,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
48.23

Filtergewinde:
M34 x0.50 with required adapter [#11-610](#)

Max. Durchmesser (mm):
29.2

Gewicht (g):

78
Zusätzliche Objektvlänge in Kamera (mm): 4.48
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 86.1mm - 28.4°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0385
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 95.9mm - 31.3°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 95.9mm - 31.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Frontgewinde: M27.5 x0.5 (Female)
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 25.00
Vergrößerung PMAG: 0.155
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8
Beschichtung: N4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: N4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 28.11
Hauptebene Objektseite (mm): 34.43
Hauptebene Bildseite (mm): -13.27
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 92.6mm - 31.1° Vertical: 68.9mm - 23.6° Diagonal: 117.4mm - 38.3°
Maximale Verzeichnung (%): 0.1
Position Austrittspupille (mm): -21.69
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens, Ruggedized to Withstand 50g of Shock
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen