


27 mm Durchmesser, Strichplatte aus Opalglas mit Gitter



27mm Diameter, White Ivory Glass Index Grid Reticle Target, #58-772



Produkt **#58-772** 3-4 Tage

- 1 +

€223,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€223,00

Stk. 5+

€212,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Low Reflection Chromium First Surface

Durchmesser (mm):
27.00 ±0.050

Substrat: White Ivory Soda Lime Glass
Linienbreite (mm): 0.0254 ±0.0025
Optische Dichte OD: OD > 3.0
Mustergroße (mm): 10
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (Zoll): 1/8
Dicke (mm): 3.20
Kanten: Smoothed for Safe Handling
Genauigkeit (mm): 0.001
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ
Reflexion (%): < 5% @550nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen