

Strichgitter aus Opalglas, 2" x 2", 10 lp/mm



Produkt #59-533 3-4TAGE

- 1 + **€287,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€287,00
Stk. 5+
€272,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Toleranz Größe (Zoll):
±0.004

Frequenz (lp/mm):
10.00

Substrat:
Opal Glass

Größe (Zoll):

2 x2
Dicke (mm): 1.52
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Metric
Toleranz Linienbreite (mm): ±0.002
NIST-Zertifikat: No
Freie Apertur (%): 95

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform