

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-603** 3-4 TAGE

-

 1

+

€147,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€147,00

Stk. 10+

€124,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat:
BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%):
±2

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit: λ/4
Durchmesser (Zoll): 2.0
Durchmesser (mm): 50.80 +0.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.02/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 8.00
Effektive Brennweite EFL (mm): 203.20
Krümmungsradius (mm): 406.40
Blende (f/#): f/4
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 0.50
Randdicke ET (mm): 12.70
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-15
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform