

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#38-304** 3-4 TAGE



1



€622,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€622,00

Stk. 5+

€547,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Min. Biegehalbmesser (mm):  
25.6

Toleranz Durchmesser (Inch):  
±0.010

Länge (mm):  
304.80

Numerische Apertur NA:

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 0.55                                           |
| Anzahl an Fasern:<br>50419.00                  |
| Betriebstemperatur (°C):<br>454.00             |
| Außendurchmesser (mm):<br>6.40                 |
| Auflösung:<br>20 lp/mm                         |
| Transformationstemperatur (°C):<br>704.00      |
| Transmission (%):<br>35 - 45                   |
| Faserdurchmesser (µm):<br>24.00                |
| Typ:<br>High-Resolution                        |
| Toleranz Länge (Inch):<br>±0.030               |
| Packungsdichte (%):<br>100.00                  |
| Brechungsindex Kern n <sub>d</sub> :<br>1.58   |
| Brechungsindex Mantel n <sub>d</sub> :<br>1.48 |
| Wellenlängenbereich (nm):<br>350 - 1500        |

Konformität mit Standards

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| Konformitätszertifikat:<br><a href="#">Anzeigen</a>     |