

30 Grad Diffusionswinkel, 2" x 2", ungefasste Folie



Produkt #55-439 3-4 TAGE

- 1 +

€242,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€242,50

Stk. 6+

€206,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°):
±3

Diffusionswinkel (°):
30 (FWHM)

Toleranz Größe (mm):
±0.5

Größe (Zoll):

2 x2
Größe (mm): 50.80 x 50.80
Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Breite (mm): 50.80
Aufbau: Unmounted
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)
Länge (mm): 50.80

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform