

TECHSPEC® 30 mm Goniometer, metrisch, 40 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-523 3-4 Tage

1 €365,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€365,00

Stk. 3+

€318,30

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Goniometer

Verstellung:
Lead Screw

Typ: Metric
Bühnengröße (mm): 30 x30
Verstellweg (°): ±15
Aufbau: Brass Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 2
Gewinde: (1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4
Radius R (mm): 40
Auflösung (Bogenminuten): 5
Bühnengröße (Zoll): 1.18 x 1.18
Gewicht (kg): 0.15

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform