

TECHSPEC® 30 mm Goniometer, englisch, 82 mm Radius



TECHSPEC® Goniometers



Produkt #66-522 3-4 Tage

1 €457,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€457,00

Stk. 3+

€399,20

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Goniometer

Verstellung:
Lead Screw

Typ: English
Bühnengröße (mm): 30 x30
Verstellweg (°): ±7.5
Aufbau: Brass Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 2
Gewinde: (1) ¼-20, (8) 2-56
Radius R (mm): 82
Auflösung (Bogenminuten): 10
Bühnengröße (Zoll): 1.18 x 1.18
Gewicht (kg): 0.15

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform