

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #45-978 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€20,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€20,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
3.00 +0.00/-0.05

Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
8.01

Beschichtung:
Telecom-NIR

Beschichtungsspezifikation:

R _{abs} ≤0.25% @ 1295 - 1325nm R _{abs} ≤0.25% @ 1535 - 1565nm R _{avg} ≤0.25% @ 1200 - 1600nm
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.25
Radius R₁ (mm): 4.65
Freie Apertur CA (mm): 2.7
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 1200 - 1600

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen