

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-687**

KONTAKT



1



€295,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€295,00

Stk. 5+

€259,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtungsspezifikation:

Surface 2: Multi-Layer Anti-Reflection for Near-Infrared Region

Aufbau:

Plate

Toleranz Größe (mm):

+0.0/-0.25

Tubuslänge (mm): 38.0
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Housing Dimension: 38 x 38 x 50
Mount: C-Mount Enclosure
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 30/70
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ
Oberflächenqualität: 60-40
Gewindeart: C-Mount (1" x 32 TPI)
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 1100
Beamsplitter Included: #49-753

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen