

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Produkt #83-267 KONTAKT



1



€1.026,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.026,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
White

Höhe (mm):
83.00

Modellnummer:
DL194-WHI-I3S

Betriebstemperatur (°C): 0 to 65
Außendurchmesser (mm): 133.00
Arbeitsabstand (mm): 13 - 50
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Wellenlängentoleranz (nm): N/A
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Lichtverteilung (%): ±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
Anzahl LEDs: 12.00
Anzahl an Kanäle: 1.00
Beleuchtete Fläche (mm): 89.00
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Diffuse
Betriebsmodus: Strobed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)