

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#15-537** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€66,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€66,00

Stk. 11+

€59,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
35.00 +0.0/-0.4

Effektive Brennweite EFL (mm):
29.00

Numerische Apertur NA:
0.61

Hintere Brennweite BFL (mm): 16.30
Substrat: □ B270
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm): 29.1
Randdicke ET (mm): 4.0
Mittendicke CT (mm): 13.90 ±0.25
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 31.1
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform