

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 35 mm



35mm Focal Length, #59-872



Produkt #59-872 Lagernd



1



€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
41.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
10.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

14.3°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 33
Außendurchmesser (mm): 33.0
Gewicht (g): 72
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 7.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0559
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 14.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 11.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 9.3°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.226
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 165 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.65 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 21.27
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 5.9°
Hauptebene Objektseite (mm): 22.41
Hauptebene Bildseite (mm): -20.66
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 14.3° Vertical: 10.7° Diagonal: 17.8°
Maximale Verzeichnung (%): 0.2
Position Austrittspupille (mm): -21.84
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Compact Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

