

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



3.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #37-392 3-4 TAGE



1



€485,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€485,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
39.01

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
29.5mm - 87.2°

Filtergewinde:
M105 x 1.00 with required adapter [#89-848](#)

Gewicht (g):

120
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 23.0mm - 74.4°
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 41.2mm - 102.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 41.2mm - 102.8°
Frontgewinde: M50.0 x0.5 (Male)
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 33.80
Brennweite BW (mm): 3.50
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 0 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 16.3mm - 57.4°
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Ruggedized to Withstand 50g of Shock
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen