

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union▼

SUBMIT



35mm FL HPI Series Lens

Produkt #33-831 3-4 TAGE



1



€560,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€560,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:

Fixed

Länge (mm):

69.82

Filtergewinde:

M37 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm):

39

Gewicht (g):

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106                                                                                                                          |
| <b>Zusätzliche Objektvlänge in Kamera (mm):</b><br>4                                                                         |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:</b><br>83.4mm - 20.7°                                                                   |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>17.60                                                                                         |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0181                                                                         |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>92.8mm - 22.9°                                                          |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:</b><br>92.8mm - 22.9°                                                                 |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>7 (6)                                                                                   |
| <b>Optimiert für Sensorgröße:</b><br>1"                                                                                      |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                       |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>35.00                                                                                          |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.155                                                                                           |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>1.1"                                                                                             |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>200 - ∞                                                                                       |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                     |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/4.0                                                                                                |
| <b>Beschichtung:</b><br>N4 MgF <sub>2</sub>                                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>N4 MgF <sub>2</sub>                                                                    |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>36.51                                                                              |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>55.84                                                                                 |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>-19.37                                                                                  |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 92mm - 22.7°<br>Vertical: 68.6mm - 17.1°<br>Diagonal: 116.1mm - 28.1°  |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>0.41                                                                                    |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-62.56                                                                             |
| <b>Optimiert für Arbeitsabstand (mm):</b><br>200 - ∞                                                                         |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                           |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |