

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #39-569

3-4 TAGE



1



€360,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€360,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Ausgangsleistung (mW):

3 (±5%)

Wellenlänge (nm):

670.00

Wellenlängentoleranz (nm):

±10

Stromversorgung:

110/240 V AC (included)
Spannungsversorgung: 3.5 - 5 V DC, <50 mA
Strahlgröße bei Nahfokus (µm): 25
Hinweis: Includes: Users Manual, Power Supply, Warning Label, and Focus Key
Strahldurchmesser (mm): 4 x2
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
Strahldivergenz (mrad): <0.5
CDRH-Laserklasse: IIIa
Farbe: Red
Fokusbereich: 35mm - ∞

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen