

Diffuse axiale faseroptische Beleuchtung 4"



4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381)



Produkt **#53-381** 3-4 Tage

- 1 +

€795,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€795,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Numerische Apertur NA:
0.55 nominal

Faserdurchmesser (µm):
50 (0.002" nominal)

Aufbau:

Black Anodized Aluminum
Packungsdichte (%) : 83% nominal
Transmissionsverluste : 10% per ft. at 660nm
Beleuchtungsart : Fiber Optic Light Guide
Gehäusegeometrie : Diffuse Axial

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

