

4" LED Ringlicht mit Halterung, 520nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-781 KONTAKT



1



€864,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€864,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Green

Durchmesser (mm):
100.00

Höhe (mm):
33.8

Innendurchmesser (mm):

55.5
Modellnummer: RL4260B-520-IC
Mount: Barrel Mount
Betriebstemperatur (°C): 0 to 65
Größe (mm): 100 Dia x33.8 T
Gewinde: M4 x4
Wellenlänge (nm): 520.00
Arbeitsabstand (Zoll): 4.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Lichtverteilung (%) : ±10 edge to edge (dependent on working distance)
Anzahl LEDs: 60.00
Anzahl an Kanäle: 1.00
Beleuchtete Fläche (mm): 43.18 (1.7 inches)
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Ring Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)