

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

wasserdichte Hintergrundbeleuchtung UltraSeal, 4" x 4", IR 880 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Produkt #18-612 3-4 TAGE

- 1 +

€1.117,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.117,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
IR

Eingangsspannung (V):
24V

Modellnummer:
BL245-04048801C

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60

Größe (mm): 122.2 x 122.2 x 24.0
Wellenlänge (nm): 880.00
Gewicht (g): 386
Lebensdauer der LED (Stunden): 50000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Aktive Fläche (Inch): 4 x 4
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Backlight
Betriebsmodus: Constant
Schutzart: IP69K
Minimaler Eingangsstrom: 0.48A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)