

TECHSPEC® 400-700nm OD 2,00, M30,5 x 0,5 Gewinde, absorbierender ND Filter



Produkt #66-726 3-4TAGE

1 €78,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€78,00
Stk. 10+
€72,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
33.50

Optische Dichte OD:
2.0

Freie Apertur CA (mm):
22.0

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50
Substrat: ND Filter Glass
Beschichtung: Uncoated
Transmission (%): 1.00
Typ: Neutral Density Filter
Produktnr. ungefasster Filter: #48-092
Fassungsdicke (mm): 9.2
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen