

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



ZEISS A-Plan Objectives



Produkt #13-818

Lagernd

- 1 +

 €478,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€478,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17

Bildfeld (mm):
0.575

Brennweite BW (mm):
4.10

Modellnummer: 421060-9900-000
Länge ohne Gewinde (mm): 44.40
Vergrößerung: 40X
Max. Durchmesser (mm): 30
Numerische Apertur NA: 0.65
Gewinde: M27 x0.75
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 164.50mm
Typ: Microscope Objective
Typische Anwendungen: Fluorescence, BrightField, Polarization-Optical DIC
Auflösung (µm): 0.42
Schärfentiefe (µm): 0.65
Betriebstemperatur (°C): +10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz: 75% at 35°C
Arbeitsabstand (mm): 0.45
Gewicht (g): 165
Wellenlängenbereich (nm): 480 - 650
Art: Infinity Corrected
Hersteller: ZEISS
Feldzahl: 23
Parfokallänge (mm): 45.06
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen